


Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:I1:I3

Številka dela: 8233006

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Največja količina kondenzata	19 ml
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Delovni tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Največji normalni pretok	360 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	400 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material tesnil	NBR
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material posode	PC