

Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4-1/4:02:02-WP-Z

Številka dela: 8233010

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom možnost zaklepanja z dodatki
Konstruktivna zgradba	regulator tlaka brez manometra
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Delovni tlak	0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Območje regulacije tlaka	0.03 MPa...0.7 MPa 0.3 bar...7 bar 4.35 psi...101.5 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	490 g
Način pritrditve	s kotnikom za pritrditev
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina