


Aksialni sklop EAMM-A-S60-60H

Številka dela: 8234796

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	75 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	1100 g
Koda vmesnika aktuatorja	S60
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS