


Prištevalni števec PZA-E-C

Številka dela: 8606

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	mehanski števec potekov s pnevmatičnim pogonom
Način vračanja	ročna tipka ali pnevmatični signal
Prikaz	6 mest
Upadli tlak pogona	< 0,15 bar
Ponastavitev upadlega tlaka	< 0,15 bar
Odzivni tlak pogona	> 0,8 bar
Ponastavitev odzivnega tlaka	2 bar
Delovni tlak	2 bar...8 bar
Najnižji ponastavitveni tlak	2 bar
Najkrajše trajanje impulza pogona	8 ms
Najkrajše trajanje impulza ponastavitve	150 ms
Najmanjše trajanje premora pogona	10 ms
Najkrajše trajanje premora, ponastavitev	50 ms
Protiekspluzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	70 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo
Pnevmatični priključek	M5
Material ohišja	PA