


Razdelilni blok FR-12-PK-3-B

Številka dela: 8761

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Število izhodov	12
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 4 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina