


# Ventil s klecnim koleščkom

## R-5-1/4-B

Številka dela: 8996

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost                                 |
|--|--|
| Ventilska funkcija   | 5/2, monostabilen                        |
| Način upravljanja  | mehanski                                 |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 550 l/min                                |
| Pnevmatični delovni priključek                               | G1/4                                     |
| Delovni tlak   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar |
| Konstruktivna zgradba  | Krožnikast sedež                         |
| Nazivni premer   | 7 mm                                     |
| Način krmiljenja   | neposredno                               |
| Skladnost z LABS   | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Temperatura okolice  | -10 °C...60 °C                           |
| Sila aktiviranja   | 75 N                                     |
| Teža izdelka   | 340 g                                    |
| Način pritrditve   | s prehodno izvrtino                      |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/4                                     |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                     |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/4                                     |
| Pnevmatični priključek 4                                     | G1/4                                     |
| Pnevmatični priključek 5                                     | G1/4                                     |
| Material tesnil  | NBR                                      |
| Material ohišja  | aluminijeva tlačna litina                |