

# Večslojna cev PM-4

Številka dela: 9084

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	6 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	19 mm
Notranji Ø	3.92 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...30 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-29 °C...65 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.024 kg/m
Barva	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	gnetna aluminijeva zlitina PE