

Večslojna cev PM-6

Številka dela: 9087

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	8 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	25 mm
Notranji Ø	5.2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...30 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-29 °C...65 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.032 kg/m
Barva	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	gnetna aluminijeva zlitina PE