


## Ventil s tipalom

### VO-3-1/4-B

Številka dela: 9157

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 3/2, odprt, monostabilen                                           |
| Način upravljanja                                            | mehanski                                                           |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 600 l/min                                                          |
| Pnevmatični delovni priključek                               | G1/4                                                               |
| Delovni tlak                                                 | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Konstruktivna zgradba                                        | Krožnikast sedež                                                   |
| Nazivni premer                                               | 7 mm                                                               |
| Način krmiljenja                                             | neposredno                                                         |
| Protieksplzijska zaščita                                     | cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX) |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                     |
| Sila aktiviranja                                             | 128 N                                                              |
| Teža izdelka                                                 | 130 g                                                              |
| Način pritrditve                                             | s prehodno izvrtino                                                |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1/4                                                               |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1/4                                                               |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G1/4                                                               |
| Material tesnil                                              | NBR                                                                |
| Material ohišja                                              | aluminijeva tlačna litina                                          |