



Tlačni ventil VD-3-PK-3

Številka dela: 9270

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nazivni premer	2.5 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	220 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS