

Adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Številka dela: 9397

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11.5 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	25 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	22 Nm
Nazivni pritezni moment	38.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	25.3 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj 3/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano