


Hitro vijačeni priključek za pregradne stene SCK-PK-6

Številka dela: 9422

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	5.3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	pregrada
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Pnevmatični priključek 1	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø cevi 8 mm za vtični priključek z notranjim Ø 6 mm z matico
Material pokrivne matice	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material matice	jeklo, pocinkano
Material konektorja	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana