

Dušilka glušnik
GRU-1/8-B
Številka dela: 9516

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1000 l/min
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Material ohišja	Aluminij
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	10 g
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za privitje	Aluminijeva tlačna litina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vijaka za uravnavanje	PA