

# Dvojni priključek E-G1/4-1/4NPT

Številka dela: 9631

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.95 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	11 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	12 Nm
Nazivni pritezni moment	9.05 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	19.06 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS