

Prikazovalnik tlaka OH-10

Številka dela: 9791

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	4 g
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS