

Indikator umetak MCL-230AC

Broj dela: 10001

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	12 g
Električni priključak	Oblik A Priključak prema standardu DIN EN 175301-803
Nominalni radni napon AC	230 V
Mrežna frekvencija	50 Hz...60 Hz
Dozvoljene oscilacije napona	-20 % / +15 %
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA6 ojačano