

Prigušni ventil GRE-1/2

Broj dela: 10353

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	G1/2
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	3600 l/min
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...4300 l/min
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	75 g
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing