

# Umetak vakuum hvataljke OASI-50

Broj dela: 1048884

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Radni pritisak                     | 0 bar...0.95 bar                                         |
| Radni medij                        | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-A1-L                                           |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima                  |
| Temperatura okruženja              | 5 °C...50 °C                                             |
| Težina proizvoda                   | 5.9 g                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                 | utično                                                   |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                           |
| Materijal umetka vakuum hvataljke  | PE                                                       |
| Ispravnost impulsa izbacivanja     | 5 bar                                                    |
| Ugradni položaj                    | Isušivanje unutra                                        |