

Utičnica NECU-M-B12G5-C2-PB

Broj dela: 1067905

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Na osnovu standarda | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Težina proizvoda | 48.7 g |
| Električni priključak 1 | Utikač ravan, M12x1, 5-polni, B-kodiran, sa zaštitom |
| Kodiranje prekidača | B |
| Električni priključak 2 | Stezni zavrtnanj, sa zaštitom |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...125 V |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC | 0 V...125 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 4 A |
| Otpornost na udarni napon | 1.5 kV |
| Karakteristike prenosa | DIN EN 50173 / CAT 5 |
| Dozvoljeni prečnik kabla | 6 mm...8 mm |
| Poprečni presek priključka | 0.14 mm ² ...0.75 mm ² |
| Vrsta zaštite | IP67 |
| Temperatura okruženja | -25 °C...85 °C |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o niskom naponu |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Stepen zaprljanja | 3 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| Materijal kućišta | Cink liven pod pritiskom niklovano |
| Materijal utičnih kontakata | Mesing pozlaćeno |