


Ventil aktiviran polugom sa točkićem R/O-3-PK-3

Broj dela: 10748

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	80 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Dizajn	Ležište klipa
Nominalna širina	2.5 mm
Vrsta upravljanja	direktni
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja u zatvorenom otvorenom položaju	10 N
Sila aktiviranja kod otvorenog osnovnog položaja	15 N
Težina proizvoda	18 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	POM