

Viljuškasta glava SGA-M16X1,5

Broj dela: 10768

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M16x1,5
Radijalno odstupanje +/-	5 mm
Kompenzator ugla +/-	120 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Navojni priključak	Spoljašnji navoj M16x1,5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	4 kN
Težina proizvoda	512 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovínice	Pocinkovani čelik
Materijal zglobove glave	Čelik pocinkovano
Materijal osigurača	Pocinkovani elastični čelik