

Viljuškasta glava SGA-M20X1,5

Broj dela: 10769

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M20x1,5
Radijalno odstupanje +/-	5 mm
Kompenzator ugla +/-	120 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Navojni priključak	Spoljašnji navoj M20x1,5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	9 kN
Težina proizvoda	954 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal osovinice	Pocinkovani čelik
Materijal zglobne glave	Čelik pocinkovano
Materijal osigurača	Pocinkovani elastični čelik