



# Pneumatski ventil J-3-PK-3

Broj dela: 10772

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 bistabilni                                                                                              |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 100 l/min                                                                                                   |
| Pneumatski radni priključak                                              | PK-3                                                                                                        |
| Radni pritisak                                                           | -0.9 bar...8 bar                                                                                            |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                                             |
| Nominalna širina                                                         | 2.5 mm                                                                                                      |
| Uklopno vreme oko                                                        | 7 ms                                                                                                        |
| Zaštita od eksplozije                                                    | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-Zona III                                                                                          |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Težina proizvoda                                                         | 75 g                                                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | na priključnoj ploči<br>na montažni okvir<br>sa prolaznim otvorom<br>po izboru:                             |
| Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 12                              | PK-3                                                                                                        |
| Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 14                              | PK-3                                                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                                                  | PK-3                                                                                                        |
| Pneumatski priključak: 4                                                 | PK-3                                                                                                        |
| Pneumatski priključak: 5                                                 | PK-3                                                                                                        |
| Materijal priključne ploče                                               | Mesing<br>PPS-ojačan                                                                                        |
| Radni materijal zaptivki                                                 | NBR                                                                                                         |
| Materijal kućišta                                                        | Plastika<br>Cink liven pod pritiskom                                                                        |