

Zglobna glava SGS-M42X2

Broj dela: 10776

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M42x2
Na osnovu standarda	ISO 12240-4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	3149 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal spoljašnjeg prstena	Mesing
Materijal kučišta	Pocinkovani čelik
Materijal unutrašnjeg prstena	Čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik