


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-R27-55A

Broj dela: 1133400

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	26 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	2 Nm
Težina proizvoda	170 g
Kod interfejsa aktuatora	R27
Kod interfejsa motora ln	55A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen