


Amortizer DYSR-20-25-Y5-T

Broj dela: 1138647

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20
Hod	25 mm
Prigušenje	podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	3 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	25 mm
Maks. pričvrсна sila	2500 N
Maks. potrošnja energije po hodu	62.5 J
Maks. potrošnja energije po satu	135000 J
Maks. preostala energija	0.32 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	9 N
Min. sila umetanja	110 N
Težina proizvoda	425 g
Opseg mase	250 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, otvrdnut