


Amortizer DYSR-25-40-Y5

Broj dela: 1138648

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Hod	40 mm
Prigušenje	podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	3 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.4 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	3 s
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	40 mm
Maks. pričvrсна sila	4000 N
Maks. potrošnja energije po hodu	160 J
Maks. potrošnja energije po satu	220000 J
Maks. preostala energija	0.8 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	12.5 N
Min. sila umetanja	155 N
Težina proizvoda	715 g
Opseg mase	400 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, otvrdnut