


Elektromagnetni ventil MFH-5-PK-3-L

Broj dela: 11546

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	1.5 bar...8 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	2.5 mm
Princip zaptivanja	meko
Uklopno vreme isklj.	22 ms
Uklopno vreme uklj	14 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažni okvir sa prolaznim otvorom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak: 4	PK-3
Pneumatski priključak: 5	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum eloksirano
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano