

Nepovratni ventil H-1/4-B

Broj dela: 11689

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Radni pritisak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ugradni položaj	Proizvoljan
Normalni nominalni protok 1->2 (6-5)	1000 l/min
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Maks. obrtni momenat pritezanja	11 Nm
Težina proizvoda	25.4 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR