

Spojnica
EAMD-16-15-8-8X10
Broj dela: 1184697

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	8 mm
Prihvatni prečnik 2	8 mm
Veličina konstrukcije	16
Nominalna dužina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.355 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	2 Nm
Težina proizvoda	12 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen