

## T-priključak nasadni TCN-3/8-PK-6

Broj dela: 11966

FESTO



### Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                               | 4.9 mm                                                                         |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Zaptivni prsten                                                                |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.95 bar...10 bar                                                             |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...60 °C                                                                   |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj G3/8                                                          |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                                 |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Materijal kućišta                              | Aluminijum<br>Cink liven pod pritiskom                                         |