

# Prigušnik buke AMTE-M-H-G12

Broj dela: 1206625

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                        |
| Veličina posude                           | 10                                                                 |
| Radni pritisak                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Protok u odnosu na atmosferu              | 2745 l/min                                                         |
| Zaštita od eksplozije                     | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguć pogon sa podmazivanjem                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nivo zvučnog pritiska                     | 92 dB(A)                                                           |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...80 °C                                                     |
| Težina proizvoda                          | 30 g                                                               |
| Pneumatski priključak                     | G1/2                                                               |
| Materijal umetka amortizera               | Bronza                                                             |
| Materijal navojnog rukavca                | Mesing                                                             |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                     |