

Prigušnik buke AMTE-M-LH-N12

Broj dela: 1206992

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	9240 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Nivo zvučnog pritiska	85 dB(A)
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	46 g
Pneumatski priključak	1/2 NPT
Materijal umetka amortizera	Bronza
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen