


# Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-60R-91-S1

Broj dela: 1210455

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.07 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1170 g
Kod interfejsa aktuatora	D32B
Kod interfejsa motora In	60R
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen