


Paralelni komplet EAMM-U-86-D60-70A-102-S1

Broj dela: 1212835

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	2460 g
Kod interfejsa aktuatora	D60B
Kod interfejsa motora In	70A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen