

Plastično crevo PU-13-SW

Broj dela: 12133

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	17.6 mm
radijus skretanja od značaja za protok	83 mm
Unutrašnji prečnik	13 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.133 kg/m
Pneumatski priključak	za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 13 mm sa zatvarajućom navrtkom
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	A 86 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)