

# Plastično crevo PU-9-SW

Broj dela: 12134

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                              | 11.6 mm                                                           |
| radijus skretanja od značaja za protok         | 76 mm                                                             |
| Unutrašnji prečnik                             | 9 mm                                                              |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | 0 bar...10 bar                                                    |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                      |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okruženja                          | -35 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda prema dužini                  | 0.056 kg/m                                                        |
| Pneumatski priključak                          | za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 9 mm sa zatvarajućom navrtkom |
| Boja                                           | crno                                                              |
| Tvrdoća po Šoru                                | A 91 +/-3                                                         |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                    |
| Materijal creva                                | TPE-U(PU)                                                         |