


# Paralelni komplet EAMM-U-60-S38-57A-91

Broj dela: 1218568

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost               |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije          | 60                     |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan            |
| Prenosni odnos reduktora       | 1:1                    |
| Maks. broj obrtaja             | 6000 1/min             |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %               |
| Vrsta zaštite                  | IP40                   |
| Temperatura okruženja          | -10 °C...60 °C         |
| Momenat inercije               | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.07 Nm                |
| Prenosivi obrtni moment        | 3 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 1090 g                 |
| Kod interfejsa aktuatora       | S38                    |
| Kod interfejsa motora In       | 57A                    |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen         |