

Prigušnik buke AMTC-P-PC10

Broj dela: 1224460

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	1
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	58 dB(A)
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	2 g
Pneumatski priključak	Uložak 10 mm
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	PE
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen