

Elektromagnetna zavojnica MSN1G-24DC-OD

Broj dela: 123060

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 2,5 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3-polni Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	stegnut sa stezaljkom za držanje sa priborom
Materijal kućišta	PA
Materijal utičnih kontakata	Čelik
Materijal kalema	Bakar