


Priključna baza VABS-C8-12XB-QX-B

Broj dela: 1236025

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	12 mm
Maks. broj mesta za ventile	1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.48 Nm...0.72 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	1.3 Nm
Težina proizvoda	15 g
Priključak za upravljački vazduh 12/14	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 1	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak 3	pripremljeno za uložak
Pneumatski priključak: 5	pripremljeno za uložak
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	PA-ojačan