


# Priključna baza VABS-C8-12XB-QX-D

Broj dela: 1236029

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ugradna širina                                          | 24 mm                        |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 1                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.48 Nm...0.72 Nm            |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu        | 1.3 Nm                       |
| Težina proizvoda                                        | 30 g                         |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14                  | pripremljeno za uložak       |
| Pneumatski priključak 1                                 | pripremljeno za uložak       |
| Pneumatski priključak 3                                 | pripremljeno za uložak       |
| Pneumatski priključak: 5                                | pripremljeno za uložak       |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen               |
| Materijal priključne lajsne                             | PA-ojačan                    |