

**Spojnica**  
**EAMC-40-66-12-20**  
Broj dela: 123851

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 12 mm                  |
| Prihvatni prečnik 2        | 20 mm                  |
| Veličina konstrukcije      | 40                     |
| Nominalna dužina           | 66 mm                  |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 6500 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 139 g                  |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |