

Prigušnik buke
U-1/8-B-NPT
Broj dela: 12638

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Protok u odnosu na atmosferu	1450 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	74 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	8 g
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	Aluminijum
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum