

## Y-konektor utični CRQSY-4

Broj dela: 130656

FESTO



### Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                               | 2 mm                                                                        |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                          | Y-oblik                                                                     |
| Veličina posude                                | 1                                                                           |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Napomena o radnom pritisku                     | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Pogodnost za prehrambene proizvode             | vidi dodatne informacije o materijalima                                     |
| Temperatura okruženja                          | -15 °C...120 °C                                                             |
| Težina proizvoda                               | 15 g                                                                        |
| Broj izlaza                                    | 2                                                                           |
| Broj dovodnih dovoda                           | 1                                                                           |
| Upotrebljivi kablovi                           | PFAN                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                        | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm                                              |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm                                              |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                              | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal crevne zaptivke                      | FPM                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |
| Materijal potpornog prstena                    | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |