

# Utični rukavac QSH-12-10-20

Broj dela: 130721

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Standard                                                                     |
| Nominalna širina                                 | 7.1 mm                                                                       |
| Ugradni položaj                                  | Proizvoljan                                                                  |
| Oblik                                            | ravni oblik                                                                  |
| Veličina posude                                  | 20                                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi            |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| Napomena o radnom pritisku                       | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                           |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 1 - mala izloženost koroziji                                                 |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Klasa za čiste sobe                              | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja                            | -10 °C...80 °C                                                               |
| Težina proizvoda                                 | 2.2 g                                                                        |
| Pneumatski priključak 1                          | Utični rukavac Ø 12 mm                                                       |
| Pneumatski priključak: 2                         | Utični rukavac Ø 10 mm                                                       |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | plavo                                                                        |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                               |
| Materijal kućišta                                | PBT                                                                          |