


Aksijalni komplet EAMM-A-D60A-100A-S1

Broj artikla: 1322190

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	14 Nm
Težina proizvoda	1.170 g
Interface code, actuator	D60A
Interface code, motor in	100A
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost