


Plastično crevo PAN-V0-4X0,75-BL

Broj dela: 132899

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	6 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	4 mm
radijus skretanja od značaja za protok	20 mm
Unutrašnji prečnik	2,5 mm
Min. radijus skretanja	10 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Napomena o radnom pritisku	Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C Voda: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-] Mineralno ulje Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0 (plašt)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.0335 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P PVC-P