


Stezni modul EV-20/120-5

Broj dela: 13292

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	5 mm
Zatezna površina	20x120
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju. Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-20 °C...40 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal membrane	TPE-U(PU)