

Plastično crevo PUN-H-2X0,4-SW

Broj dela: 133039

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Spoljašni prečnik | 2 mm |
| radijus skretanja od značaja za protok | 8 mm |
| Unutrašnji prečnik | 1.2 mm |
| Min. radijus skretanja | 5 mm |
| Napomena o korišćenju | TPE-U Ether bazirano |
| Karakteristike creva | pogodno za energetske lance |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Klasa za čiste sobe | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0.0024 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 2 mm |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Šoru | D 52 +/-3 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal creva | TPE-U(PU) |